

Udskiftning af siphon/vandlås



1 Hæld 6-8 liter sæbevand i siphonen/vandlåsen for at fjerne urinen fra siphonen/vandlåsen.



2 Indsæt siphonnøglen i siphonen/vandlåsen. Drej siphonnøglen mod uret (venstre) for at løsne siphonen/vandlåsen.



3 Løft og vip siphonen/vandlåsen for at hælde det overskydende væske ud.



4 Placer siphonen/vandlåsen i posen, slå en knude på posen og bortskaf den med alm. affald.



5 Skrub evt. huset rent med en urinalbørste, for at holde afløbet ordentligt rent.



6 Skyl huset rent med 8-10 liter sæbevand og tør så stålringen ren.



7 Påfør gummipakningen et tyndt lag silikon for lettere afmontering ved næste skift.



8 Placer en ny siphon/vandlås i huset og drej den med uret (højre) for at låse den fast.



9 Hæld ca. 1-2 l. vand i siphonen/vandlåsen til den er fuld, eller til det ikke bobler mere.



10 Tilføj den blå spærrevæske og giv den lidt tid til at løbe ned i siphonen/vandlåsen. Tør overskydende spærrevæske væk med en fugtig klud.



11 Sprøjt Waterless-rengøring* på og rundt om siphonen/vandlåsen og tør det derefter rent.


Rengøring



1 Sprøjt rengøring på både inder- og ydersiden af urinalet og lad det virke et par minutter.



2 Tør urinalets inder- og yderside af med en opvredet klud.



3 Vigtigt: Hæld aldrig vand i urinalet, da spærrevæsken vil blive skyllet væk.



4 Den porefri overflade giver en nem og hurtig rengøring.

Hvornår skal siphonen/vandlåsen udskiftes?

Ved 8-10.000 besøg eller 2-3 gange i året, alt efter brug.
Når spærrevæsken/urinen løber meget langsomt ned i siphonen/vandlåsen
Når spærrevæsken/urinen slet ikke løber ned i siphonen/vandlåsen

Vi anbefaler en serviceaftale med Waterless eller en lokal VVS'er.

Den unikke lugtspærre til gulvafløb



10 års
garanti

Nr. 25 • Rengøring & duft med enzymer
1 liter kr. 69,95 - Kol. 6 stk.

Nr. 22 • Spærrevæske
1 liter kr. 149,95 - Kol. 6 stk.

Nr. 35 • Opsamlingsmåtte m. duft
Kr. 49,95 - Kol. 10 stk.

Nr. 39 • Afløbsrenser Ø 50 mm
Kr. 29,95 - Kol. 1 stk.

Nr. 60 • Lugtspærre Ø 50-59 mm, H 34 mm
Kol. 6 stk.

Nr. 61 • Lugtspærre Ø 73-82 mm, H 40 mm
Kol. 6 stk.

Nr. 62 • Lugtspærre Ø 90-95 mm, H 60 mm
Kol. 6 stk.

Nr. 63 • Lugtspærre Ø 104-110 mm, H 28 mm
Kol. 6 stk.